

# Тримач вакуумного захвату ESH-NA-1-PK

Номер деталі: 189194

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Об'єм	0.09 см <sup>3</sup>
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 1
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	3 g
Тип кріплення	3 контргайкою
Краплення присоски	Діаметр 3 мм
Приєднання вакууму	PK-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR Сталь
Матеріал захвату	Алюміній Нікельована латунь РОМ загартована сталь Високолегована сталь