

# Тримач вакуумного захвату ESH-NA-4-QS

Номер деталі: 189199

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Об'єм	0.719 см <sup>3</sup>
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху
Призначення тримача вакуумного захвату	розмір 4
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	30 g
Тип кріплення	3 контргайкою
Краплення присоски	M6
Приєднання вакууму	QS-6
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал захвату	Алюміній Нікельована латунь РОМ загартована сталь Високолегована сталь