

Тримач вакуумного захвату ESH-HB-5-G

Номер деталі: 189211

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Об'єм	1.921 см ³
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	Вакуумне підключення збоку
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 5
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	91 g
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Краплення присоски	M10
Приєднання вакууму	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал захвату	Алюміній Нікельована латунь РОМ загартована сталь Високолегована сталь