

Тримач вакуумного захвату ESH-NC-1-PK

Номер деталі: 189214

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	3 mm
Об'єм	0.117 cm ³
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху з компенсацією висоти
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 1
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	8 g
Тип кріплення	3 контргайкою
Краплення присоски	Діаметр 3 mm
Приєднання вакууму	PK-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR Сталь
Матеріал захвату	Алюміній Нікельована латунь POM загартована сталь Високолегована сталь