

# Тримач вакуумного захвату ESH-NC-2-PK

Номер деталі: 189216

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                             | Значення   |
|---|--|
| Компенсація висоти, тримач для присоски | 3 mm   |
| Об'єм                                   | 0.192 cm <sup>3</sup>  |
| Положення монтажу                       | Бажано вертикально   |
| Конструкція                             | вакуумне під'єднання зверху<br>з компенсацією висоти                               |
| Призначення тримача вакуумного захвату  | Розмір 2   |
| Робоче середовище                       | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]                                   |
| Клас корозійної стійкості (CRC)         | 1 - низький опір корозії   |
| Відповідність LABS                      | VDMA24364-A1-L   |
| Температура навколишнього середовища    | -10 °C...60 °C   |
| Вага продукту                           | 8 g  |
| Тип кріплення                           | 3 контргайкою  |
| Краплення присоски                      | Діаметр 4 mm   |
| Приєднання вакууму                      | PK-4   |
| Інформація про матеріали                | Відповідно до RoHS   |
| Матеріальні ущільнення                  | NBR<br>Сталь   |
| Матеріал захвату                        | Алюміній<br>Нікельована латунь<br>POМ<br>загартована сталь<br>Високолегована сталь |