

Тримач вакуумного захвату ESH-NC-6-G

Номер деталі: 189222

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	20 mm
Об'єм	11.537 cm ³
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху з компенсацією висоти
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 6
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	472 g
Тип кріплення	3 контргайкою
Краплення присоски	M20x2
Приєднання вакууму	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал захвату	Алюміній Нікельована латунь РОМ загартована сталь Високолегована сталь