

Тримач вакуумного захвату ESH-HCL-3-QS

Номер деталі: 189227

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	20 mm
Об'єм	1.616 cm ³
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху з компенсацією висоти
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 3
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	48 g
Тип кріплення	3 контргайкою
Краплення присоски	M4
Приєднання вакууму	QS-6
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR Сталь
Матеріал захвату	Алюміній Нікельована латунь РОМ загартована сталь Високолегована сталь