

# Тримач вакуумного захвату ESH-HCL-4-PK

Номер деталі: 189230

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	20 mm
Об'єм	1.535 cm <sup>3</sup>
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху з компенсацією висоти
Призначення тримача вакуумного захвату	розмір 4
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	45 g
Тип кріплення	3 контргайкою
Краплення присоски	M6
Приєднання вакууму	PK-4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR Сталь
Матеріал захвату	Алюміній Нікельована латунь POM загартована сталь Високолегована сталь