

Тримач вакуумного захвату ESH-HCL-6-G

Номер деталі: 189232

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Компенсація висоти, тримач для присоски | 40 mm |
| Об'єм | 16.325 cm ³ |
| Положення монтажу | Бажано вертикально |
| Конструкція | вакуумне під'єднання зверху з компенсацією висоти |
| Призначення тримача вакуумного захвату | Розмір 6 |
| Робоче середовище | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-A1-L |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Вага продукту | 560 g |
| Тип кріплення | 3 контргайкою |
| Краплення присоски | M20x2 |
| Приєднання вакууму | G1/4 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал захвату | Алюміній Нікельована латунь РОМ загартована сталь Високолегована сталь |