

Тримач вакуумного захвату ESH-HD-2-QS

Номер деталі: 189235

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	3 mm
Об'єм	0.417 cm ³
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	Вакуумне підключення збоку з компенсацією висоти
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 2
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	15 g
Тип кріплення	3 контргайкою
Краплення присоски	Діаметр 4 mm
Приєднання вакууму	QS-6
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR Сталь
Матеріал захвату	Алюміній Нікельована латунь РОМ загартована сталь Високолегована сталь