

# Тримач вакуумного захвату ESH-HD-2-РК

Номер деталі: 189236

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	3 mm
Об'єм	0.183 cm <sup>3</sup>
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	Вакуумне підключення збоку з компенсацією висоти
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 2
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	12 g
Тип кріплення	3 контргайкою
Краплення присоски	Діаметр 4 mm
Приєднання вакууму	РК-4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR Сталь
Матеріал захвату	Алюміній Нікельована латунь РОМ загартована сталь Високолегована сталь