

# Тримач вакуумного захвату ESH-HDL-2-PK

Номер деталі: 189246

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	10 mm
Об'єм	0.138 cm <sup>3</sup>
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	Вакуумне підключення збоку з компенсацією висоти
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 2
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	32 g
Тип кріплення	3 контргайкою
Краплення присоски	Діаметр 4 мм
Приєднання вакууму	PK-4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR Сталь
Матеріал захвату	Алюміній Нікельована латунь POM загартована сталь Високолегована сталь