

# Тримач вакуумного захвату ESH-HF-3-M14X1

Номер деталі: 189262

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	6 mm
Номинальний розмір	3.3 mm
Об'єм	0.4 cm <sup>3</sup>
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху з компенсацією висоти
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 3
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	54 g
Тип кріплення	із зовнішньою різьбою Через вакуумне під'єднання
Краплення присоски	M4
Приєднання вакууму	M14x1
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR POM
Матеріал захвату	загартована сталь