

# Вакуумний насос ESS-20-SNA

Номер деталі: 189298

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Мінімальний радіус заготовки	60 mm
Номінальний розмір	3 mm
Діаметр присоски	20 mm
Об'єм чаші присоски	0.318 cm <sup>3</sup>
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Особливі властивості	Антистатичний
Призначення тримача вакуумного захвату	розмір 4
Форма присоски	круглий, плаский
Робочий тиск	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Поверхневий опір	0 Ohm
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	16.3 N
Бічна сила при номінальному робочому тиску	14.5 N
Вага продукту	6.4 g
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	M6
Колір	чорна/біла точка
Твердість по шкалі Shore	50 +/- 5

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Матеріал цапфи з гвинтом	Нікельована латунь Сталь, оцинкована та хромована
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR