

Вакуумний насос ESS-10-BN

Номер деталі: 189374

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	4 mm
Мінімальний радіус заготовки	20 mm
Номинальний розмір	2 mm
Діаметр присоски	10 mm
Об'єм чаші присоски	0,38 cm ³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 3
Форма присоски	круглі сильфони 1,5 гофри
Робочий тиск	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Номинальний робочий тиск	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	4.7 N
Бічна сила при номінальному робочому тиску	4.5 N
Вага продукту	1.8 g
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	M4
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	50 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Нікельована латунь

Особливості	Значення
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR