


Вакуумний насос ESS-50-BN

Номер деталі: 189390

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	11 mm
Мінімальний радіус заготовки	150 mm
Номинальний розмір	3 mm
Діаметр присоски	50 mm
Об'єм чаші присоски	14.23 cm ³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Призначення тримача вакуумного захвату	розмір 4
Форма присоски	круглі сильфони 1,5 гофри
Робочий тиск	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Номинальний робочий тиск	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	72.6 N
Бічна сила при номінальному робочому тиску	55.5 N
Вага продукту	24.7 g
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	M6
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	50 +/- 5

Особливості	Значення
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав, нікельований Нікельована латунь Сталь, оцинкована та хромована
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR