

Вакуумний насос ESS-4X20-ON

Номер деталі: 189409

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|---|
| Номінальний розмір | 2.5 mm |
| Розмір чашки присоски | 4x20 mm |
| Об'єм чаші присоски | 0.112 cm ³ |
| Положення підключення | зверху |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Призначення тримача вакуумного захвату | розмір 4 |
| Форма присоски | овальний плоский |
| Робочий тиск | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Номінальний робочий тиск | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Робоче середовище | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-A1-L |
| Допуск до харчової промисловості | див. розширену інформацію про матеріал |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...70 °C |
| Утримуюча сила при номінальному робочому тиску | 3.4 N |
| Горизонтальне бічне навантаження при номінальному робочому тиску | 4.5 N |
| Вертикальне бічне зусилля при номінальному робочому тиску | 11 N |
| Вага продукту | 2.5 g |
| Тип кріплення | Через вакуумне під'єднання |
| Приєднання вакууму | M6 |
| Колір | Чорний |
| Твердість по шкалі Shore | 50 +/- 5 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |

| Особливості | Значення |
|-------------------|----------|
| Матеріал присоски | NBR |