

Вакуумний насос ESS-8X20-ON

Номер деталі: 189412

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	2.5 mm
Розмір чашки присоски	8x20 mm
Об'єм чаші присоски	0.256 cm ³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Призначення тримача вакуумного захвату	розмір 4
Форма присоски	овальний плоский
Робочий тиск	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	8 N
Горизонтальне бічне навантаження при номінальному робочому тиску	11 N
Вертикальне бічне зусилля при номінальному робочому тиску	13 N
Вага продукту	2.5 g
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	M6
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	50 +/- 5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Матеріал присоски	NBR