

Муфта однонапрямна FLSR-40-L

Номер деталі: 19037

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Напрямок обертання	обертання проти годинникової стрілки
Положення монтажу	Будь-який
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Теоретичний крутний момент при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	20.03 Nm
Вага продукту	1820 g
Матеріал корпусу	Алюмінієве лиття Загартowana сталь
Матеріал валу	Загартowana сталь