

# Зворотній клапан H-QSM-3/16-U

Номер деталі: 190842

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція зворотного клапана
Пневматичний порт 1	QS-3/16
Пневматичне з'єднання 2	QS-5/16
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Стандартна номінальна витрата	189 l/min
Робочий тиск	-1 bar...10 bar
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Матеріал корпусу	Алюміній
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Мінімальний перепад тиску, відкриття	0.1 bar
Мін. перепад тиску, закриття	0.2 bar
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	10 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS