

# Зворотній клапан HA-1/8-QSM-5/32-U

Номер деталі: 190848

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення  |
|---|---|
| Функція клапана                             | Функція зворотного клапана                                      |
| Пневматичний порт 1                         | 1/8 NPT   |
| Пневматичне з'єднання 2                     | QS-5/32   |
| Тип кріплення                               | Можливість вкручування  |
| Стандартна номінальна витрата               | 146 l/min   |
| Робочий тиск                                | -1 bar...10 bar   |
| Температура навколишнього середовища        | 0 °C...60 °C  |
| Матеріал корпусу                            | Латунь  |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]                 |
| Мінімальний перепад тиску, відкриття        | 0.1 bar   |
| Мін. перепад тиску, закриття                | 0.2 bar   |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B2-L  |
| Вага продукту                               | 12 g  |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS  |