

Зворотній клапан HA-1/8-QSM-3/16-U

Номер деталі: 190849

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція зворотного клапана
Пневматичний порт 1	1/8 NPT
Пневматичне з'єднання 2	QS-3/16
Тип кріплення	Можливість вкручування
Стандартна номінальна витрата	238 l/min
Робочий тиск	-1 bar...10 bar
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Матеріал корпусу	Латунь
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Мінімальний перепад тиску, відкриття	0.1 bar
Мін. перепад тиску, закриття	0.2 bar
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Вага продукту	13 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS