

Вакуумний захват ESV-20-SNA

Номер деталі: 190983

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діаметр присоски	20 mm
Об'єм чаші присоски	0.318 cm ³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Особливі властивості	Антистатичний
Форма присоски	круглий, плаский
Робочий тиск	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Номинальний робочий тиск	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Поверхневий опір	0 Ohm
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	16.3 N
Вага продукту	1.6 g
Колір	чорна/біла точка
Твердість по шкалі Shore	50 +/- 5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR