

# Вакуумний захват ESV-40-SN

Номер деталі: 190989

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Мінімальний радіус заготовки	230 mm
Діаметр присоски	40 mm
Об'єм чаші присоски	1.566 cm <sup>3</sup>
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглий, плаский
Робочий тиск	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	69.6 N
Вага продукту	7.4 g
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR