

# Вакуумний захват ESV-50-SU

Номер деталі: 190995

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Мінімальний радіус заготовки	330 mm
Діаметр присоски	50 mm
Об'єм чаші присоски	2.387 cm <sup>3</sup>
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглий, плаский
Робочий тиск	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	105 N
Вага продукту	11.2 g
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	PUR