

# Вакуумний захват ESV-50-SNA

Номер деталі: 190998

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Мінімальний радіус заготовки	330 mm
Діаметр присоски	50 mm
Об'єм чаші присоски	2.387 cm <sup>3</sup>
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Особливі властивості	Антистатичний
Форма присоски	круглий, плоский
Робочий тиск	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Поверхневий опір	0 Ohm
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	105 N
Вага продукту	11.2 g
Колір	чорна/біла точка
Твердість по шкалі Shore	50 +/- 5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR