

Вакуумний захват ESV-60-SS

Номер деталі: 191001

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Мінімальний радіус заготовки	350 mm
Діаметр присоски	60 mm
Об'єм чаші присоски	3.953 cm ³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглий, плаский
Робочий тиск	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-30 °C...180 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	166.1 N
Вага продукту	22 g
Колір	прозорий
Твердість по шкалі Shore	50 +/- 5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	VMQ (силікон)