

Вакуумний захват ESV-100-EU

Номер деталі: 191048

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|---|
| Мінімальний радіус заготовки | 200 mm |
| Діаметр присоски | 100 mm |
| Об'єм чаші присоски | 79.812 cm ³ |
| Положення підключення | зверху |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Форма присоски | кругла, дуже глибока |
| Робочий тиск | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Номінальний робочий тиск | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Робоче середовище | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Допуск до харчової промисловості | див. розширену інформацію про матеріал |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...60 °C |
| Утримуюча сила при номінальному робочому тиску | 440.8 N |
| Вага продукту | 65 g |
| Колір | синій |
| Твердість по шкалі Shore | 60 +/- 5 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал присоски | PUR |