



Вакуумний захват ESV-40-BN

Номер деталі: 191060

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|---|
| Компенсатор висоти для присоски | 9.5 mm |
| Мінімальний радіус заготовки | 90 mm |
| Діаметр присоски | 40 mm |
| Об'єм чаші присоски | 11.699 cm ³ |
| Положення підключення | зверху |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Форма присоски | круглі сильфони 1,5 гофри |
| Робочий тиск | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Номінальний робочий тиск | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Робоче середовище | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Відповідність LABS | VDMA24364-A1-L |
| Допуск до харчової промисловості | див. розширену інформацію про матеріал |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...70 °C |
| Утримуюча сила при номінальному робочому тиску | 52.3 N |
| Вага продукту | 9.8 g |
| Колір | Чорний |
| Твердість по шкалі Shore | 50 +/- 5 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал присоски | NBR |