

Амортизатор YSRW-7-10

Номер деталі: 191193

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	7
Крок	10 mm
Демпфування	Саморегулююче М'яка характеристика
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 m/s
Час скидання при кімнатній температурі	0.2 s
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 s
Режим роботи	Одинарної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	10 mm
Максимальна сила удару	300 N
Максимальне споживання енергії на один хід	2.5 J
Максимальне споживання енергії на годину	15000 J
Максимальна залишкова енергія	0.01 J
Сила скидання	1.2 N
Мінімальне зусилля введення	10 N
Вага продукту	18 g
Діапазон мас	5 kg
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь