

амортизатор YSRW-16-26

Номер деталі: 191197

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	16
Крок	26 mm
Демпфування	Саморегулююче М'яка характеристика
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 m/s
Час скидання при кімнатній температурі	0.3 s
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 s
Режим роботи	Одинарної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	26 mm
Максимальна сила удару	2000 N
Максимальне споживання енергії на один хід	35 J
Максимальне споживання енергії на годину	68000 J
Максимальна залишкова енергія	0.16 J
Сила скидання	6 N
Мінімальне зусилля введення	60 N
Вага продукту	190 g
Діапазон мас	50 kg
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь