

# Амортизатор YSRW-20-34

Номер деталі: 191198

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	20
Крок	34 mm
Демпфування	Саморегулююче М'яка характеристика
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 m/s
Час скидання при кімнатній температурі	0.3 s
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 s
Режим роботи	Одинарної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	34 mm
Максимальна сила удару	3000 N
Максимальне споживання енергії на один хід	70 J
Максимальне споживання енергії на годину	100000 J
Максимальна залишкова енергія	0.32 J
Сила скидання	10 N
Мінімальне зусилля введення	100 N
Вага продукту	330 g
Діапазон мас	80 kg
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь