

Індикатор MF-LD-230AC

Номер деталі: 19144

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Індикатор положення перемикача | LED |
| Тип кріплення | на електромагнітному клапані з центральним гвинтом M3 |
| Вага продукту | 1.6 g |
| Електричне підключення | Форма В Прямокутний дизайн MSF |
| Номинальна робоча напруга AC | 230 V |
| Стійкість до стрибків напруги | 4 kV |
| Під'єднання захисного заземлення | Наявне |
| Номинальна потужність, світлове ущільнення | 0.33 W |
| Допустимі коливання напруги | +/- 10 % |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Температура навколишнього середовища | -25 °C...85 °C |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності) | Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Ступінь забруднення | 3 |
| Матеріал корпусу | TPE-U (PU) |
| Колір | прозорий |