

Індикатор MC-LD-12-24DC

Номер деталі: 19145

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Індикатор положення перемикача	LED
Тип кріплення	на електромагнітному клапані з центральним гвинтом M3
Вага продукту	1.6 g
Електричне підключення	Форма A відповідно до DIN EN 175301-803 Прямокутний дизайн MSC
Діапазон робочої напруги постійного струму	12 V...24 V
Під'єднання захисного заземлення	Наявне
Номинальна потужність, світлове ущільнення	0.05 W
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	TPE-U (PU)
Колір	прозорий