

Роз'єм SEA-5GS-11-DUO

Номер деталі: 192010

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип кріплення	3 різьбовою втулкою
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	24 g
Електричне підключення	5-pin Форма А M12x1 Роз'єм прямиий / гвинтова клемма
Діапазон робочої напруги постійного струму	60 V
Діапазон робочої напруги змінного струму	60 V
Струмове навантаження при 40 °C	4 A
Стійкість до стрибків напруги	1.5 kV
Кабельний роз'єм	Pg11
Допустимий діаметр кабелю	2 x 2,5 - 2,9 мм або 2 x 5 мм
Перетин з'єднання	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-40 °C...85 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал корпусу	PA
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал накидної гайки	PA
Матеріал штекерних контактів	Латунь Покритий білою бронзою