

Фільтр-регулятор LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI-A

Номер деталі: 192394

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|---|
| Розмір | Maxi |
| Модельний ряд | D |
| Захист від спрацювання | Поворотна ручка з фіксацією |
| Положення монтажу | по вертикалі +/- 5° |
| Ступінь фільтрації | 5 µm |
| Відведення конденсату | Повністю автоматичний |
| Конструкція | Фільтр-регулятор з манометром |
| Максимальна об'єм конденсату | 43 cm ³ |
| Кришка контейнера | Металевий захист |
| манометр | з манометром |
| Робочий тиск | 2 bar...12 bar |
| Діапазон регулювання тиску | 0.5 bar...12 bar |
| Максимальний гістерезис тиску | 0.4 bar |
| Стандартна номінальна витрата | 5800 l/min |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Інертні гази |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура зберігання | -10 °C...60 °C |
| Клас чистоти повітря на виході | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Інертні гази |
| Температура середовища | 5 °C...60 °C |
| Температура навколишнього середовища | 5 °C...60 °C |
| Вага продукту | 1670 g |
| Тип кріплення | Монтаж в лінію |
| Пневматичний порт 1 | G3/4 |
| Пневматичне з'єднання 2 | G3/4 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал корпусу | Цинк дитий під тиском |
| Матеріал ємності | PC |