

Роз'єм MSSD-EB-S-M14

Номер деталі: 192745

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Частота підключення	10
Тип кріплення	На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2,5
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	17 g
Електричне підключення	4-pin Розетка Форма C
Діаметр кабелю	4 mm...6 mm
Номінальний переріз провідника	0.25 mm ² ...0.5 mm ²
Ступінь захисту	IP67 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	PA
Кольор корпусу	Чорний