

Роз'єм MSSD-F-S-M16

Номер деталі: 192746

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Частота підключення	10
Тип кріплення	на електромагнітному клапані з центральним гвинтом M3
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	35 g
Електричне підключення	3-pin Розетка Форма B
Діаметр кабелю	5.5 mm...8 mm
Номінальний переріз провідника	0.5 mm ² ...1 mm ²
Ступінь захисту	IP67 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	PA
Кольор корпусу	Чорний