

Стопорний елемент YSRWJ-8-14-A

Номер деталі: 192966

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	8
Крок	14 mm
Демпфування	Саморегулююче М'яка характеристика
Положення монтажу	Будь-який
Прецизійне регулювання	0.03 mm
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Максимальна швидкість удару	3 m/s
Час скидання при кімнатній температурі	0.2 s
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 s
Режим роботи	Одинарної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Довжина амортизації	14 mm
Максимальна сила удару	500 N
Максимальне споживання енергії на один хід	3 J
Максимальне споживання енергії на годину	21000 J
Максимальна залишкова енергія	0.02 J
Сила скидання	3.5 N
Вага продукту	110 g
Тип кріплення	З контргайкою
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Латунь Нікельований
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь