

Пластикова трубка PLN-4X0,75-NT

Номер деталі: 193403

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Зовнішній Ø | 4 mm |
| Радіус вигину, що залежить від витрати | 25 mm |
| Внутрішній Ø | 2.9 mm |
| Мінімальний радіус вигину | 12 mm |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Зверніть увагу на робочий тиск | Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C |
| Дозвіл | TÜV |
| Орган сертифікації | B 013277 0506 00 |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:] Вода (рідка, без льоду) |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Клас "чистої кімнати" | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1 |
| Допуск до харчової промисловості | див. розширену інформацію про матеріал |
| Температура навколишнього середовища | -30 °C...80 °C |
| Вага виробу за довжиною | 0.0056 kg/m |
| Пневматичне з'єднання | Для цангового фітинга зовн. Ø 4 mm Для ніпеля внут. Ø 3 mm з накладною гайкою Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 3 mm |
| Колір | Натуральний |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал трубки | PE |