

Сильфонний циліндр EB-325-95

Номер деталі: 193788

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	325
Необхідний монтажний Ø	340 mm
Крок	95 mm
Максимальна висота, висунутий	150 mm
Максимальний кут нахилу	15 deg
Максимальне пересування	10 mm
Мінімальна монтажна висота	51 mm
Режим роботи	Одинарної дії
Робочий тиск	0 bar...8 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...70 °C
Сила скидання	300 N
Вага продукту	4100 g
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал сильфона	NR/BR
Матеріал корпусу	Сталь Оцинкований