

# Плоский портал EXCH-60-

Номер деталі: 1939785

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	60
Положення монтажу	Бажано вертикально Горизонтальне
Конструкція	Плоский портал
Робочий тиск	8 bar
Максимальне прискорення, горизонтальне	50 m/s <sup>2</sup>
Максимальне прискорення, вертикальне	30 m/s <sup>2</sup>
Максимальна швидкість, горизонтальна	5 m/s
Максимальна швидкість, вертикальна	3 m/s
Точність повторюваності	±0,1 мм
Робочий цикл	100%
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	відповідно до Директиви ЄС про машини
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії для машин
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 90 % Не конденсується
Рівень шуму	81 dB(A)
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	10 °C...50 °C
Номінальне навантаження з максимальною динамікою	6 kg
Тип кріплення	з монтажним комплектом з комплектом для регулювання Зі шліцевими гайками
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS