

# T-подібний фітинг CQT-28

Номер деталі: 194588

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	24.9 mm
Положення монтажу	Будь-який
Розмір упаковки	1
Конструкція	Принцип «Push-Pull».
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...7 bar
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...10 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-25 °C...70 °C
Вага продукту	152 g
Кількість виходів	2
Кількість провідників	1
Пневматичний порт 1	Для труби / пневмотрубки зовн Ø 28 мм
Пневматичне з'єднання 2	Для труби / пневмотрубки зовн Ø 28 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	ПОМ
Матеріал звільняючого кільця	ПОМ
Матеріал хомута для шланга	Високолегована нержавіюча сталь