

# Ніпельний фітинг CN-M5-PK-2

Номер деталі: 19521

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення  |
|---|---|
| Номінальний розмір                              | 1.5 mm  |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі               | Ущільнююче кільце   |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.95 bar...10 bar  |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]                  |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура навколишнього середовища            | 0 °C...60 °C  |
| Пневматичний порт 1                             | Зовнішня різьба M5  |
| Пневматичне з'єднання 2                         | Для шланга з зовнішнім Ø 3 мм                                   |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS  |
| Матеріал корпусу                                | Сталь   |