


Ніпельний прохідний фітинг SCN-PK-2

Номер деталі: 19528

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Номінальний розмір | 1.5 mm |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.95 bar...10 bar |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура навколишнього середовища | 0 °C...60 °C |
| Пневматичний порт 1 | Для шланга з зовнішнім Ø 3 мм |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Матеріал гайки | Оцинкована сталь |