

Пластикова трубка PLN-8X1,25-SW

Номер деталі: 195282

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Зовнішній Ø | 8 mm |
| Радіус вигину, що залежить від витрати | 50 mm |
| Внутрішній Ø | 5.9 mm |
| Мінімальний радіус вигину | 23 mm |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Зверніть увагу на робочий тиск | Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C |
| Дозвіл | TÜV |
| Орган сертифікації | B 013277 0506 00 |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (рідка, без льоду) |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Клас "чистої кімнати" | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1 |
| Допуск до харчової промисловості | див. розширену інформацію про матеріал |
| Температура навколишнього середовища | -30 °C...80 °C |
| Вага виробу за довжиною | 0.0214 kg/m |
| Пневматичне з'єднання | Для цангового фітинга зовн. Ø 8 мм Для ніпеля внут. Ø 6 мм з накидною гайкою Для ніпеля внут. Ø 6 мм |
| Колір | Чорний |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал трубки | PE |