

Сферичний наконечник CRSGS-M6

Номер деталі: 195580

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M6
На підставі норм	ISO 12240-4
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 5% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Вага продукту	29 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал зовнішнього кільця	Високолегована сталь
Матеріал корпусу	Високолегована сталь
Матеріал внутрішнього кільця	високолегована сталь
Матеріал гайки	Високолегована сталь