

Кабельний роз'єм ASI-SD-FK180

Номер деталі: 196089

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	6.2 g
Електричне підключення	2-ріп Розетка пряма
Діапазон робочої напруги постійного струму	75 V
Діапазон робочої напруги змінного струму	60 V
Пропускна здатність по струму	3 A
Перетин з'єднання	1.5 mm ²
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...50 °C
Температура зберігання	-30 °C...85 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PA
Матеріал штекерних контактів	Бронза