

Пластикова трубка PFAN-8X1,25-NT

Номер деталі: 197063

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	8 mm
Радіус вигину, що залежить від витрати	110 mm
Внутрішній Ø	5.9 mm
Мінімальний радіус вигину	25 mm
Примітка до застосування	Шланг без друку
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...0.6 МПа -0.95 bar...6 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...87 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1.5 МПа -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 85 °C Водяна пара: 0 - 0,15 МПа, 0 - 1,5 бар, 0 - 22 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (рідка, без льоду) Пар
Вогневипробування матеріалу	UL94 V-0
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал Див. декларацію відповідності
Зверніть увагу на температуру середовищ	Пара: максимум 120 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...150 °C
Вага виробу за довжиною	0.049 kg/m
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 8 мм Для ніпеля внут. Ø 6 мм з накидною гайкою Для ніпеля внут. Ø 6 мм
Колір	Натуральний
Твердість по шкалі Shore	D 60 +5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PFA