


# Блок підключення MHP1-P6-2-PI

Номер деталі: 197219

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість мість для певморозподільників	6
Робочий тиск	0 bar...8 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Тип монтажу з'єднувальної плити	За допомогою наскрізних отворів
Тип кріплення клапана	з внутрішньою різьбою
Пневматичний порт 1	M7
Матеріал монтажної плити	Кований алюмінієвий сплав